

Artikelnummer: 130080

Kurzbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät
SONOREX SUPER RK 1028 CH

Langbeschreibung: Ultraschall-Reinigungsgerät
SONOREX SUPER RK 1028 CH: Für den Einsatz
im Service-Bereich sowie für Reparaturen und
Wartungen. Das universell einsetzbare Ultraschall-
Reinigungsgerät ist umgeben von einem
tropfwassergeschützten Edelstahlgehäuse.
Schaltuhr für 1 - 15 Min und Dauerbetrieb Heizung:
30 - 80-Grad 230 V, 50/60 Hz, alternativ 115 V,
50/60 Hz mit geschweißter Schwingwanne
(Edelstahl V4A): innen L 500 x B 300 x T 300 mm
Inhalt: 45,0 Liter Gewicht: 23,7 kg Außenmaße: L
540 x B 340 x H 500 mm Ultraschall-



Spitzenleistung: 1200 Watt HF-Leistung: 300 Watt Heizleistung: 1450 Watt Einsatzbereiche
Feinmechanik: Reinigen von Edelstahl-, Messing- und Aluminiumteilen Maschinenbau:
Reinigen und Entfetten von Lagern, Kurbelwellen, Wendeplatten, Werkstücken und
elektrostatischen Filtern Automobilindustrie: Reinigen von Einspritzdüsen, Vergasern,
Spritzpistolen, Düsen, Stoßdämpfern, Motorteilen, Leiterplatten und Schneidwerkzeugen
Schleiferei und Poliererei: Reinigen von Lampenschirmen Bürotechnik: Teilereinigung von
Kopierern, Druckern, Frankiermaschinen, Gehäusen und Tastaturen Materialprüfung:
Reinigen und Entfetten von Messwerkzeugen Arbeits-/Brandschutz: Reinigung von
Atemschutzmasken und verrußten Teilen Formenreinigung: Reinigen von Kunststoff-
Formenwerkzeugen Verkehrstechnik: Reinigen von Relais, Lötrahmen sowie Getriebe-
und Motorteilen Gaststätten: Reinigen und Entfetten von E-Filtern und
Kaffeautomatenteilen Richtiges Zubehör erleichtert die Ultraschallanwendung und schont
gleichzeitig Schwingwanne und Reinigungsgut. Reinigungsgut oder Gefäße nicht auf
dem Wannenboden platzieren.

EAN/GTIN: 4250510834527