

Productinformatie

38 21 200

- Uiterst buigvaste punten van de tang
- 40° gebogen, halfronde bekken
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard

Mechanicatang

DIN ISO 5745



Algemeen	
Artikel-nr.	38 21 200
EAN	4003773035176
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	175 g
Afmetingen	200 x 47 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,5 mm
Kophoek	40 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen