

Termékinformációk

97 49 09

- Alkalmazás: szigetelt + szigetetlen vezetékűvek 10/16/25 mm²

Krimpelő profil érvéghüvelyekhez



Általános

Cikkszám	97 49 09
EAN	4003773030881
Súly	50 g
Méret	50 x 12 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetelt + szigetetlen érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	10 / 16 / 25 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	8 / 6 / 4

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk