

Información sobre productos

98 07 250

Llave ajustable

IEC 60900 DIN EN 60900

- Mordazas de agarre lisas y guiadas paralelamente
- Anchura de boca con ajuste continuo
- Con escala para ajustar la anchura de boca aparte de la pieza a trabajar
- Acero al cromo vanadio



⚡ 1000 V  $\angle 22^\circ$

Información general

Núm. de artículo	98 07 250
EAN	4003773071518
Mangos	Aisladas por inmersión en plástico reforzado
Peso	545 g
Dimensiones	260 x 78 x 32 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Anchura de la boca	8 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16 mm
Profundidad	20 mm
Ancho	73 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	30 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	1 1/8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

