

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 250 kg, Met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 139254



Rollcart Tafelwagens

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- Met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm
- hoogte x lengte x breedte 810 x 1190 x 600 mm
- etage(s) van hout in beuken
- etages met bordlijst van staal
- randhoogte 15 mm
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager

- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	uitrichting duwbeugel	horizontaal
draagvermogen	250 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	990 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	590 mm	banden	TPE
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
materiaal etage(s)	hout	diameter wiel	125 mm
kleur etage	beuken	wiellager	wiellager
whiteboardlijst	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
randhoogte	15 mm	wielstand	rechthoekig
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	810 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1190 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	600 mm	levering	voorgemonteerd
materiaal	staal	duwbeugel aantal	1 stuks
materiaal verwerking	gelast	gewicht	36 kg
constructies	geen		