

Krause verrijdbare treden- platformladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 9 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,1 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm, balklengte 3,35 m, leuning beide zijden, van aluminium

Artikelnummer: 139757



Krause Ladder met treden STABILO® Professional plaatsbesparend op te slaan

verrijdbare treden-platformladder




- trap eenzijdig
- 9 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,1 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,1 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,35 m
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- dwarstraverse 0,97 m breed
- antislip voetdoppen en 2 wielen aan het balkeinde
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium

- Opgesteld hoogte 3100 mm
- gewicht 23,5 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	snel en plaatsbesparend inklapbaar
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	breedte dwarstraverse	0,97 m
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	leuning	beide zijden
lengte paal	3,35 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel met ketting en spreidbeveiliging
standhoogte	2,1 m	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	500 mm	spreidbeveiliging	ja
diepte sokkel	450 mm	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	4,1 m	opbergbak	nee
treden aantal	9	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	antislip voetdoppen en 2 wielen
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	3100 mm	gewicht	23,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

208495		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder/snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527237		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouder(s) voor telkens 2500 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 wielen