


Krause staande trap

STABILO® Professional

trap eenzijdig, 12 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 2,8 m, balklengte 3,7 m, van aluminium

Artikelnummer: 139768



Krause Ladder met treden STABILO® Professional

staande trap

- trap eenzijdig
- 12 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 2,8 m
- balklengte 3,7 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Grotere stabiliteit dankzij hoekverstevingen op de onderste trede
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel, spreidbeveiliging en klembeveiliging
- uitgerust met bak en emmerhaak
- antislip voetdoppen (SafetyCap) aan het balkeinde







- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- gewicht 15,6 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel, spreidbeveiliging en klembeveiliging
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	ja
lengte balk	3,7 m	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	2,8 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	2,8 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
werkhoogte	4,8 m	opbergbak	ja
treden aantal	12	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen op de onderste trede
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	ladder voor op de trap	nee
in-/uitklapbaar	ja	onderbouw	antislip voetdoppen (SafetyCap)
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	certificering	TÜV getest
verrijdbaar	nee	gewicht	15,6 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE