

## dérouleur de tuyaux

boîtier plein, longueur de tuyau 15 m, pour air comprimé, eau, 20 bar, DN 9



Numéro d'article: 149839

## Enrouleurs de tuyaux

### pour eau et air comprimé

dérouleur de tuyaux

- en plastique en bleu
- boîtier plein
- longueur de tuyau 15 m
- pour air comprimé, eau
- 20 bar
- DN 9
- raccordement 3/8"
- hauteur de construction 368 mm
- enrouleur de tuyaux avec dispositif de blocage manuel contre tout desserrage du frein
- pour fixation murale ou au plafond
- avec tuyau en polyuréthane
- livré matériel de fixation inclus

## Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	hauteur de construction	368 mm
type de boîtier	plein	matériau	plastique
longueur de tuyau	15 m	couleur	bleu

Diamètre intérieur	DN 9	tuyau/câble incl.	oui
raccordement	3/8"	matériau de tuyau	polyuréthane
fluide	air comprimé, eau	volume de livraison	matériel de fixation inclus
pression max.	20 bar	Poids	7,2 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm