

Rollcart établi mobile

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, av. 2 plaque(s) perforée(s), av. 4 tiroir(s), hauteur x longueur x largeur 1900 x 1111 x 600 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158119



Rollcart Établis et établis mobiles

Force 400 kg

établi mobile

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateforme en bois
- avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec plaque de rangement perforée
- av. 2 plaque(s) perforée(s)
- av. 4 tiroir(s)
- hauteur x longueur x largeur 1900 x 1111 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	établi mobile	pneumatique	TPE
charge	400 kg	Ø de roue	160 mm
longueur de plateau	1000 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	600 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire, 4 tiroirs	matériau	acier/bois
matériau de plateforme	bois	matériau de finition	corps soudé
équipement de plateforme	rebord antichute	conducteur d'électricité	non
nombre de tiroirs	4 pièce	poignée	1 pièce
type de panneau	plaque de rangement perforée	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plaques perforées	2 pièce	surface	finition peinture époxy
hauteur	1900 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
longueur	1111 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	600 mm	Poids	75 kg

Accessoires

158091		kit de séparateurs pour tiroirs pour chariots d'atelier, kit comprenant : 1 séparateur longitudinal et 4 transversaux, hauteur x longueur 60 x 700 mm
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal