


## Bauer

### bac de rétention mobile

LPW 60-2

pour fût 2 x 60 litres, volume de rétention 60 l, hauteur x largeur x profondeur 1 685 x 890 x 570 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, paroi perforée et 2 barres de poussée, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 185736



### Bauer Bac de rétention mobile LPW 60-2

bac de rétention mobile

- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 2 x 60 litres
- volume de rétention 60 l
- hauteur x largeur x profondeur 1 685 x 890 x 570 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, paroi perforée et 2 barres de poussée
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, fourreaux de fourche, 1 roulette pivotante à frein
- conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP)





## Détails techniques

type de stockage de bac de rétention





équipement bac de caillebotis

produits dan		rétention	
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	60 l	surface de caillebotis	galvanisé
capacité	fût 2 x 60 litres	rehausses	paroi perforée et 2 barres de poussée
entreposage	vertical	soubassement	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, fourreaux de fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
hauteur	1685 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
largeur	890 mm	gerbable	non
profondeur	570 mm	roulant	oui
matériau	acier	exécution couleur	bleu // RAL 5012
surface	laqué	certification	conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP)
couleur	bleu // RAL 5012	Poids	64 kg

## Accessoires

185767		Porte-outils pour bac de rétention, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
185768		Bac de récupération pour bac de rétention, avec support pour pistolet de soufflage, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm