

## opvangbak

voor 2 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 480 x  
2680 x 1300 mm, rooster van staal  
met corrosiebeschermende  
zinklaag, van staal gelakt in RAL 5015  
hemelsblauw



Artikelnummer: 201108



## Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 480 x 2680 x 1300 mm
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten



## Technische details






opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	opvangbak	kleur	blauw // RAL 5015

opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	2 x IBC	materiaal rooster	staal
opvangvolume	1000 l	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	480 mm	stapelbaar	ja
breedte	2680 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1300 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
materiaal	staal	gewicht	310 kg

## Gerelateerde Producten

201866		PE-bekleding voor opvangbak, voor 2 x IBC, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	--	---

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm