

ZARGES trapladder Nova S

trap eenzijdig, 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,48 m, balklengte 2,26 m, van aluminium

Artikelnummer: 203460



ZARGES Ladder met treden Nova S

Uitvoering D, A, CH, F

trapladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap eenzijdig
- 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,48 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,26 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met opbergbak









- van aluminium
- gewicht 9,1 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
land	uitvoering D, A, CH, F	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	eezijdig	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	2,26 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	1,48 m	ladder uitrusting	opbergbak
diepte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
treden aantal	7	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	DIN EN 131 professioneel
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
breedte treden	250 mm	gewicht	9,1 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandafröller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE