

C+P

## wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw kunststof voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL2004 zuiver oranje

Artikelnummer: 257937

Classic+



wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 4 vaste legborden
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-




structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw kunststof voeten
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL2004 zuiver oranje
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	kast uitrusting	4 vaste legborden
type kast	garderobe-/vakkenkast	legborden / schappen aantal	8 stuks
vakken	2 stuks	legbord-/niveautype	legbord
hoogte	1950 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte	800 mm	deuraanslag	rechts
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	400 mm	openingshoek deur	110 °
onderbouw	voeten	stabiliteit/versteving/schoren	vouwen, steunen
afsluitbaar	ja	opstelling	wand
sluitsysteem	draaigrendel	garantie	10 jaar
materiaal	staal	titel kasten	\$B Wasgoedverdeelkast \$S \$M
materiaal verwerking	gelast	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	ventilatie	behuizing en front
kleur voorkant	zuiver oranje // RAL2004	voor beugelsterkte	6-8 mm
oppervlak romp	gemoffeld	deurdemping	ja
oppervlak front	gemoffeld	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
kleur onderbouw	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	49,7 kg

## Gerelateerde Producten

271458		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

272047		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof