

## RVS etagewagen

draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 550 mm, etage(s) van RVS, wielen met TPE-banden, uitgerust met duwbeugel

**Artikelnummer: 272192**







### RVS etagewagen

- Geschikt voor levensmiddelenindustrie, productielijnen, keukens of bars
- draagvermogen 200 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 550 mm
- hoogte x lengte x breedte 1010 x 825 x 575 mm
- etage(s) van RVS
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden
- behuizing van staal
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- wielstand rechthoekig
- uitgerust met duwbeugel
- Leveringstoestand voorgesmonteerd
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                          |   |                            |                  |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|
| draagvermogen etage      | 100 kg  | materiaal behuizing (wiel) | staal            |
| transporttoestel         | transportwagen  | wieluitrusting             | 2 wielen met rem |
| geschikt voor (branches) | levensmiddelenindustrie, productielijnen, keukens of bars | etage-inrichting           | recht            |
| type wagen               | etagewagen  | hoogte                     | 1010 mm          |
| materiaal                | RVS   | lengte                     | 825 mm           |
| draagvermogen            | 200 kg  | breedte                    | 575 mm           |
| lengte laadvlak          | 800 mm  | constructies               | duwbeugel        |
| breedte laadvlak         | 550 mm  | schuifbeugel               | 2 stuks          |
| etages aantal            | 2 stuks   | in-/uitklapbaar            | nee              |
| etage-afstand            | 615 mm  | wieluitrusting             | verzinkt         |
| materiaal platform       | RVS   | wielstand                  | rechthoekig      |
| materiaal verwerking     | stevig gelast   | norm                       | EN 1757-3 (rem)  |
| wielen aantal/soort      | 4 zwenkwielen   | levering                   | voorgemonteerd   |
| banden                   | TPE   | garantie                   | 5 jaar           |
| wiel-ø                   | 125 mm  | certificering              | conform ISO 9223 |
| wiellager                | zwenklager  | gewicht                    | 15 kg            |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 219576 |  | drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml                |
| 219586 |  | set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml              |
| 219597 |  | set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml |
| 222830 |  | keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm                        |