

Rollcart etagewagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 410 x 610 mm, platform van staal, met hoekframe, 2 legborden gekanteld, met leer, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 402063

Rollcart Etagewagen

voor euronorm-bakken


etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 410 x 610 mm
- platform van staal, met hoekframe
- 2 legborden gekanteld
- met leer
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1350 x 620 x 470 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- 2 zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	wiel-ø	125 mm
draagvermogen	200 kg	wiellager	groefkogellager
euronorm	ja	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	410 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	610 mm	materiaal	staal
etages aantal	3 stuks	materiaal verwerking	gelast
etage-inrichting	recht	constructies	geen
hoogte	1350 mm	wagen uitrusting	leer
lengte	620 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte	470 mm	wielstand	rechthoekig
etagetype	open	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
platform uitrusting	hoekframe	garantie	5 jaar
platform uitvoering	2 legborden gekanteld	gewicht	27 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs

