

Bauer

Kiepwagen voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 518698



Bauer Kiepwagen voor spaanders

met vorkslaffen

Kiepwagen voor spaanders


- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm
- hoogte stortkant 870 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 167 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel

- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem





Technische details

baktype	Kiepbak	breedte vorksloten	170 mm
inhoud	1 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1290 mm	kraan	ja
lengte	1420 mm	stapelbaar	nee
breedte	1340 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	870 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	blauw // RAL 5012
materiaaldikte opvangbak	2 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelfunctie	handmatig	type deksel	klapdeksel
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
gelijkvloerse leging	ja	banden	Massief rubber
onderrijdbaar	ja	wiel-ø	250 mm
onderbouw	wielen en vorksloten	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
hoogte vorksloten	55 mm	gewicht	167 kg

Gerelateerde Producten

500416		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs