

META **dossierstelling -** **aanbouwveld**

hoogte x breedte x diepte 2200 x 1256 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 527755



Das Lagersystem



META Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

META dossierstelling - aanbouwveld



- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1256 x 636 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1250 x 600 mm
- 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden tegen eruit vallen van ordners
- Per 25 mm verstelbaar

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door lengteprofielen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, lengteprofielen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	stabiliteit/versteviging/schoren	lengteprofiel
stellingtype	dossierstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1250 mm
hoogte	2200 mm	vakdiepte	600 mm
breedte	1256 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
diepte	636 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	7 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	100 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1000 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, lengteprofielen en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	Stalen bodem	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	gewicht	67,2386 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

101520		vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs

527751		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 756 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
527753		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1006 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met Stalen bodem / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
593547		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1250 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg