

## drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 10 m,  
diamètre 100 mm, avec potence  
pivotante télescopique, longueur  
1000 - 1500 mm, plage de  
pivotement 360 °, hissage via  
guidage de câble intérieur,  
commande via manivelle, dispositif  
verrouillable, en aluminium argent  
anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532743



## Drapeau et mât

### avec potence

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 10 m
- diamètre 100 mm
- avec potence pivotante télescopique, longueur 1000 - 1500 mm, plage de pivotement 360 °
- hissage via guidage de câble intérieur, commande via manivelle, dispositif verrouillable
- guidage drapeau via boucles de sangle
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon





## Détails techniques

équipement d'extérieur drapeau et mât

potence potence pivotante  
télescopique

matériau	aluminium	potence plage de pivotement	360 °
hauteur	10 m	potence longueur	1000-1500 mm
diamètre	100 mm	potence diamètre	40 mm
dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	verrouillable	oui
commande dispositif de hissage	manivelle	surface	argent anodisé
exécution dispositif de hissage	verrouillable	type de fixation	à insérer
fixation drapeau	boucles de sangle	Poids	57,09 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149294		Porte-panneau pour panneau de parking, pour une fixation murale directe, hauteur 122 mm
508442		Montant pour panneau de parking, à poser, hauteur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508443		Kit de fixation pour montant, kit comprenant : 4 vis, chevilles et rondelles
567219		Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion