

## Kappes armoire à plaques perforées RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 778429

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Armoire d'outillage RasterPlan® avec perforations

armoire à plaques perforées

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 10 mm
- porte à double battant perforée
- portes à double paroi
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

|                             |                                 |                               |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble              | armoire                         | verrouillable                 | oui                             |
| type d'armoire              | armoire modulable               | système de fermeture          | serrure à cylindre              |
| type de porte               | porte à double battant perforée | fonction de fermeture         | Mécanisme de fermeture 3 points |
| hauteur                     | 1950 mm                         | soubassement                  | socle                           |
| largeur                     | 1000 mm                         | matériau                      | tôle d'acier                    |
| profondeur                  | 500 mm                          | matériau de finition          | soudé                           |
| équipement armoire          | tablettes                       | tablette réglable au pas      | 10 mm                           |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce                         | surface de tablette           | galvanisé                       |
| type tablette/niveau        | tablette en acier               | cloison de séparation médiane | non                             |
| charge tablette             | 80 kg                           | poignée                       | poignée tournante               |
| couleur du corps            | gris clair // RAL7035           | roulant                       | non                             |
| surface de corps            | finition peinture époxy         | Structure de la paroi arrière | avec perforations               |
| surface de face avant       | finition peinture époxy         | Poids                         | 78,2 kg                         |
| exécution porte             | portes à double paroi           |                               |                                 |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge   |