

## magazijnbak

### Classic

hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polypropyleen in rood, met greepstang

VE 8 stuks

Artikelnummer: 974198



## Zichtbak Classic

### met grote verzonken greep voor eenvoudig fillen


magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm
- van polypropyleen in rood
- met greepstang
- eenvoudig transport door grote greep aan voor- en achterzijde
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C
- Geschikt voor rollenbanen





## Technische details

baktype	magazijnbak	geschikt voor rollenbanen	ja
euronorm	nee	stapelbaar	ja
hoogte	200 mm	greep	grote greep aan voor- en achterzijde
breedte	200 mm	draaginstallatie	greepstang
diepte	350 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
bodemdiepte	300 mm	temperatuurbereik	-40 °C tot +60 °C
materiaal	polypropyleen	kleur	rood
recyclebaar	ja	maat	3 - HxBxD 200x200x350/300 mm
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	gewicht	0,75 kg

## Gerelateerde Producten

989504		etiket voor magazijnbak, voor bak hoogte x breedte 200 x 200 mm
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

## Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs