

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Medidor de calidad del aire, de pared, 7722

Descripción : Mide CO₂ (0 - 9999 ppm), temperatura (-10 + 60 °C) y humedad (0,1 - 99,9% RH). Precisión CO₂: ± 50 ppm ± 5% de la lectura (0 - 2000 ppm) y ± 10% de la lectura el resto del rango. Precisión temperatura: ± 0,6 °C. Precisión humedad: ± 3% RH. Ideal para la medición de la calidad del aire interior (IAQ). Utiliza la tecnología NDIR (sensor infrarrojo no dispersivo) para asegurar la fiabilidad y la estabilidad a largo plazo. Alarmas acústicas, funciones de máxima, mínima y promedio. Adaptador universal para cargar el equipo. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
IAQM-W01-001	Medidor de calidad del aire, de pared, 7722	1
IAQM-A01-001	Frasco de sal para calibración 33% RH	1
IAQM-A02-001	Frasco de sal para calibración 75% RH	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Air quality meter, wallmount, 7722

Description : Measures CO₂ (0 - 9999 ppm), temperature (-10 + 60 °C) and humidity (0,1 - 99,9% RH). CO₂ precision: ± 50 ppm ± 5% of measurement (0 - 2000 ppm) and ± 10% of the measurement for the other range. Temperature precision: ± 0,6 °C. Humidity precision: ± 3% RH. Ideal for indoor air quality measurement (IAQ). Uses NDIR technology (non dispersive infrared detector) to ensure long-term reliability and stability. Acoustic alarms, maximum, minimum and average functions. Universal adapter for charging. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
IAQM-W01-001	Air quality meter, wallmount, 7722	1
IAQM-A01-001	Salt bottle for 33% RH calibration	1
IAQM-A02-001	Salt bottle for 75% RH calibration	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Appareil mural de mesure de qualité d'air, 7722

Description : Mesure du CO₂ (0-9999 ppm), température (-10 + 60 °C) et humidité (0,1 - 99,9% RH). Précision CO₂ : ± 50 ppm ± 5% de la lecture (0 - 2000 ppm) et ± 10% pour le reste de la gamme. Précision température : ± 0,6 °C. Précision humidité : ± 3% RH. Idéal pour la mesure de qualité d'air intérieur (IAQ). Technologie NDIR (capteurs infrarouges non dispersifs) pour assurer la fiabilité et stabilité dans le temps. Alarmes sonores, fonctions maximale, minimale et moyenne. Alimentation : adaptateur universel. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
IAQM-W01-001	Appareil mural de mesure de qualité d'air, 7722	1
IAQM-A01-001	Flacon de sel pour l'étalonnage de 33% RH	1
IAQM-A02-001	Flacon de sel pour l'étalonnage de 75% RH	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Misuratore della qualità dell'aria, a parete, 7722

Descrizione : Misurazione di CO₂ (0 - 9999 ppm), temperatura (-10 + 60 °C) e umidità (0,1 - 99,9% RH). Precisione CO₂: ± 50 ppm ± 5% della lettura (0 - 2000 ppm) e ± 10% della lettura nel resto del range. Precisione temperatura: 0,6 °C. Precisione umidità: ± 3% RH. Ideale per la misurazione della qualità dell'aria interna (IAQ). Utilizza la tecnologia NDIR (sensore a infrarossi non dispersivo) per garantire affidabilità e stabilità a lungo termine. Allarmi acustici, funzione massima, minima e media. Alimentazione: adattatore universale. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
IAQM-W01-001	misuratore della qualità dell'aria, a parete, 7722	1
IAQM-A01-001	Bottiglia di sale per calibrazione 33% RH	1
IAQM-A02-001	Bottiglia di sale per calibrazione 75% RH	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Luchtkwaliteitsmeter voor aan de wand, 7722

Beschrijving : Voor het meten van CO₂ (0 - 9999 ppm), temperatuur (-10 - 60 °C) en vochtigheid (0,1 - 99,9 %, RH). Nauwkeurigheid van CO₂-meting: ±50 ppm, ±5 % van de aflezing (0 - 2000 ppm) en ±10 % van de aflezing (ander bereik). Nauwkeurigheid van temperatuurmeting: ±0,6 °C. Nauwkeurigheid van de vochtigheidsmeting: ±3 % RV. Ideaal voor het meten van de luchtkwaliteit binnenshuis (IAQ). Maakt gebruik van NDIR-technologie (niet-dispersieve infraroodsensor), die betrouwbaarheid en stabiliteit op lange termijn garandeert. Hoorbaar alarm, maximale waarde, minimale waarde en gemiddelde waarde functie. Universele adapter om de apparatuur op te laden. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
IAQM-W01-001	luchtkwaliteitsmeter, wandmontage 7722	1
IAQM-A01-001	Zoutoplossing voor kalibratie 33% RH	1
IAQM-A02-001	Zoutoplossing voor kalibratie 75% RH	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Luftqualitätsmessgerät, zur Wandmontage, 7722

Beschreibung : Für die CO₂- (0 - 9999 ppm), Temperatur- (-10 - 60 °C) und Feuchtigkeitsmessung (0,1 - 99,9 % RH). Präzision der CO₂-Messung: ±50 ppm, ±5 % der Lesung (0 - 2000 ppm) und ±10 % der Lesung (sonstiger Bereich). Präzision der Temperaturmessung: ±0,6 °C. Präzision der Feuchtigkeitsmessung: ±3 % RH. Ideal für die Messung der Innenraumluftqualität (IAQ). Verwendet NDIR-Technologie (nicht-dispersiver Infrarotsensor), die eine langfristige Verlässlichkeit und Stabilität gewährleistet. Akustischer Alarm, Höchstwert-, Mindestwert- und Durchschnittswert-Funktion. Universaladapter zum Aufladen des Geräts. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
IAQM-W01-001	Luftqualitätsmessgerät, zur Wandmontage, 7722	1
IAQM-A01-001	Salzlösung zur Kalibrierung, 33 % RH	1
IAQM-A02-001	Salzlösung zur Kalibrierung, 75 % RH	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-W01-001	2,38	0,5225	90281000	08434868092525
IAQM-A01-001	1	1	90281000	08434868093638
IAQM-A02-001	1	1	90281000	08434868093645

PRODUKTFOTO

