

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 323-1172
Artikel/Modell SARO Kühltisch mit 4 Türen und Aufkantung, Modell KYLIA GN 4200 TN
GTIN 4017337057740



- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- Aufkantung: Höhe 100 mm
- 4 Türen, selbstschließend
- 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,35 kW
- Roste: 4x B 335 x T 530 mm
- Inhalt (brutto): 616 Liter
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 890-950 mm (+100 Aufk.)
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 193 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827