

2 Heizelemente
2 heating elements
2 résistances chauffantes



Höhenverstellbares Heizelement
Height-adjustable heating element
Résistance chauffante réglable en hauteur



Hi-Light-Lift-Salamander 2 Heizelemente



- ✓ Erhebliche Energieeinsparung von bis zu 65 % zu herkömmlichen Salamandern
- ✓ Arbeitnehmerfreundliches Raumklima in den Küchen durch weniger Abwärme
- ✓ Bedienungsfreundlich
- ✓ Schnelle Aufheizzeit (ca. 5 Sek.)
- ✓ Automatische Abschaltung mit akustischem Signal
- ✓ Memory-Funktion des Timers, d. h. die vorhergehende Zeiteinstellung wird behalten und kann wieder gewählt werden

- Edelstahl
- Höhenverstellbares Heizelement
- Grillrost: B 400 x T 304 mm
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 400 x T 570 x H 515 mm
- Lieferung inklusive Konsole zur Wandbefestigung

GTIN 4015613634890
Art.-Nr. 101552

Hi-Light-Lift-Salamander 2 heating elements



- ✓ Enormous energy saving up to 65 % compared to conventional salamanders
- ✓ Employee-friendly indoor climate in kitchens due to less waste heat
- ✓ Easy to use
- ✓ Fast heating up time (approx. 5 sec.)
- ✓ Automated switch-off with acoustic signal
- ✓ Timer with memory-function (previous setting can be chosen again)

- Stainless steel
- Height-adjustable heating element
- Grid: W 400 x D 304 mm
- Power: 3 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Size: W 400 x D 570 x H 515 mm
- Delivery includes console for wall fastening

GTIN 4015613634890
Code-No. 101552

Salamandre Hi-Light-Lift 2 résistances chauffantes



- ✓ Économies d'énergie considérables allant jusqu'à 65 % par rapport aux salamandres conventionnelles
- ✓ Climat favorable aux employés dans les cuisines grâce à moins de déperdition de chaleur
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Montée très rapide en température (env. 5 sec.)
- ✓ Arrêt automatique avec signal acoustique
- ✓ Fonction mémoire du minuteur : garde en mémoire le dernier temps programmé pour être réutilisé

- Acier inoxydable
- Tête mobile
- Grille : L 400 x P 304 mm
- Puissance : 3 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Dimensions : L 400 x P 570 x H 515 mm
- Dotation : console pour fixation murale

GTIN 4015613634890
Code-No. 101552