

## Hymer Seilzugleiter SC 40

2 x 16 profilierte Sprossen, Holmlänge  
4,67 - 8,3 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 147656



**HYMER**



## Hymer Seilzugleiter SC 40

### Seilzugleiter

- 2 x 16 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,55 m
- Holmlänge 4,67 - 8,3 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 23,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	4,67-8,3 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	8,55 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 16	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,2 m	Gewicht	23,5 kg
Leiter Ausführung	zweiteilig		