

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1205 x 691 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Ebenen neigbar, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Korpus in anthrazit

Artikelnummer: 158465



THURMETALL

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Mobiler Flügeltürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1205 x 691 mm
- Traglast je Ebene 100 kg
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen neigbar
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus in anthrazit

Technische Details

Möbeltyp	Schränk	Farbe Korpus	anthrazit
Schränktyp	Universalschränk	abschließbar	ja
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Höhe	1813 mm	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Breite	1205 mm	Material	Stahl
Tiefe	691 mm	Fachbreite (li.)	1100 mm

Schrank Ausstattung	Böden	Fachtiefe (li.)	400 mm
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Funktion	Ebenen neigbar	Griff	Drehgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	ja
Traglast Fachboden	100 kg	Gewicht	180 kg