

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 3750 x 710 mm, 10 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt



Artikelnummer: 240255

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 3750 x 710 mm
- 10 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Zweiradständer	Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung
Zweiradständertyp	Bügelparker	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	415 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	3750 mm	Werbefläche	nein
Tiefe	710 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Rohr-Ø	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	10	Farbe Ständer	silber

Nutzung	beidseitig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht	70 kg
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung		