

Hupfer Edelstahl- Schiebebügelwagen

HUPFER
we make work flow

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 600 mm, Plattform aus Edelstahl, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 269742



Hupfer Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite 1054 x 1366 x 660 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	Vollgummi
Traglast	500 kg	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	600 mm	Radanordnung	rechteckig

Material Plattform	Edelstahl	Höhe	1054 mm
Aufbauten	keine	Länge	1366 mm
nestbar	nein	Breite	660 mm
Material	Edelstahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Edelstahl
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	28 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm