

Gmöhling Alu-Akten- Entsorgungsbehälter

GMÖHLING

Höhe x Länge x Breite 990 x 1300 x 700 mm, Inhalt 650 l, Wände mit umlaufenden Sicken, halb absenkbare Seitenwand, Boden geschlossen, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



Artikelnummer: 531742

Gmöhling Akten-Entsorgungsbehälter

verstärkter Rollbehälter

Alu-Akten-Entsorgungsbehälter





- Höhe x Länge x Breite 990 x 1300 x 700 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 800 x 1250 x 645 mm
- Inhalt 650 l
- Wände mit umlaufenden Sicken
- halb absenkbare Seitenwand
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Schlitz mit Gurtbändern und großem Einwurfschacht
- verschließbar mit Spannverschluss m. Zylinderschloss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Tragegriffe

Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	Länge Einwurfschlitz	500 mm
Ausführung	verstärkter Rollbehälter mit absenkbarer Seitenwand	Breite Einwurfschlitz	40 mm
Euronorm	nein	stapelbar	nein
Inhalt	650 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Wand Funktion	halb absenkbare

		Seitenwand	
geeignet für (Produkt/Material)	Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	990 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Innenhöhe	800 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Länge	1300 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Innenlänge	1250 mm	nestbar	nein
Breite	700 mm	unterfahrbar	nein
Innenbreite	645 mm	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Deckel	ja	Schließsystem	Spannverschluss m. Zylinderschloss
Deckeltyp	Scharnierdeckel mit Schlitz	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Deckel Ausstattung	Gurtbänder, Einwurfschacht	Gewicht	37 kg

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung