

Artikel nummer	artikelnaam
233502007	UNOversal PLUS snoercentrale 2V RA SH schak. 2x USB 1,4m snoer wit

UNOversal Plus snoercentrale 2-voudig geaard met schakelaar, shutters, 90° gedraaide contacten, 2x USB maximaal 2.100 mA en 1,4 meter H05VV-F3G1, 5mm² snoer wit



Technische gegevens	233502007
Behuizingsvorm	rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	2
Aardlekschakelaar	nee
Met deksel	nee
Materiaal	Kunststof
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	2
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. stroom	16,00 A
Kleur	wit
Aderdoorsnede	1,500 mm ²
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte snoer	1,4 m
Met aan/uitschakelaar	ja
Netontstoringsfilter	nee
Stekkerstand gedraaid	ja
Overspanningsbeveiliging	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Aantal Euro-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens		233502007
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0	
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0	
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Kwaliteitsklasse	Duroplast	
NEMA-code	zonder	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Hoek stekkerstand gedraaid	90°	
Uitvoering netaansluiting	Beschermend contact	
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0	
Antibacteriële behandeling	nee	
Aantal contactdozen Italië Type P30	0	
Overstroombeveiliging	nee	
Max. aansluitvermogen	3680 W	
Direct stekerbaar	nee	
Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact)	0	