

Flanschgerätestecker - Flansch 110x106, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2834
EAN	4024941028349
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	110mm
Flanschmaß horizontal in mm	106mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschmitte

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,465 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028349
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,465 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941819091
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2,477 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 59

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	110,0	110,0	110,0			
b	106,0	106,0	106,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	5,5	5,5	5,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	96,0	96,0	96,0			
i	19,0	19,0	19,0			
k	93,0	93,0	93,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			