


Chirurgisches Nahtmaterial

Surgical Sutures

SERAPID®

 POLYGLYKOLSÄURE
POLYGLYCOLIC ACID




ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar
undyed / braided / coated / absorbable

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 5 - 7 Tagen
0 % Reißkraft nach ca. 42 Tagen

*Absorption profile: 50 % tensile strength after 5 - 7 days
0 % tensile strength after ca. 42 days*

SERAFIT®

 POLYGLYKOLSÄURE
POLYGLYCOLIC ACID



violett / geflochten / beschichtet / resorbierbar
violet / braided / coated / absorbable
















ungefärbt / geflochten / beschichtet / resorbierbar
undyed / braided / coated / absorbable

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 15 - 20 Tagen
0 % Reißkraft nach 60 - 90 Tagen

*Absorption profile: 50 % tensile strength after 15 - 20 days
0 % tensile strength after 60 - 90 days*



Needle designation Nadelbezeichnung	Needle icon	USP Size Stärke USP	Metric Size Stärke metric	Length of suture / metre Fadenlänge / Meter	Units per box Abgabemenge / Stück	Code number undyed Bestell-Nummer ungefärbt
DS-15		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151313
DS-18		5/0	1	1 x 0,45	36	30101314
		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151314
		4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153214
		3/0	2	1 x 0,45	36	30201314
		3/0	2	1 x 0,70	36	30203214
		2/0	3	1 x 0,45	36	30301314
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153215
		3/0	2	1 x 0,45	36	30201315
		3/0	2	1 x 0,70	36	30203215
		2/0	3	1 x 0,45	36	30301315
		2/0	3	1 x 0,70	36	30303215
		0	3,5	1 x 0,70	36	30303216
DS-30		2/0	3	1 x 0,70	36	30303216
		0	3,5	1 x 0,70	36	30353216
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,45	36	30071315
		6/0	0,7	1 x 0,70	36	30073215
DSS-13		5/0	1	1 x 0,45	36	3010131L
		5/0	1	1 x 0,70	36	3010321L
		4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131L
		3/0	2	1 x 0,45	36	3020131L
DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131M
		4/0	1,5	1 x 0,70	36	3015321M
		3/0	2	1 x 0,45	36	3020131M
		3/0	2	1 x 0,70	36	3020321M
		2/0	3	1 x 0,70	36	3030321M
DSS-24		4/0	1,5	1 x 0,70	36	3015321N
		3/0	2	1 x 0,70	36	3020321N
FRX-27		2/0	3	1 x 0,70	36	30303226
FRX-36		1	4	1 x 0,70	36	30403227
GS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151333

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GS-45		3/0	2	1 x 0,70	36	30203235
GS-60		3/0	2	1 x 0,70	36	30203236
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,45	36	30071338
HR-15		5/0	1	1 x 0,70	36	30103239
		4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153239
HR-17		5/0	1	1 x 0,70	36	30103276
		4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153276
		3/0	2	1 x 0,70	36	30203276
HR-22		5/0	1	1 x 0,70	36	3010322C
		4/0	1,5	1 x 0,70	36	3015322C
		3/0	2	1 x 0,70	36	3020322C
		2/0	3	1 x 0,70	36	3030322C
HR-26		3/0	2	1 x 0,70	36	30203241
		2/0	3	1 x 0,70	36	30303241
		0	3,5	1 x 0,70	36	30353241
HR-30		0	3,5	1 x 0,70	36	30353242
HR-36		2/0	3	1 x 0,70	36	30303243
		2/0	3	1 x 0,90	36	30304443
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354443
		1	4	1 x 0,90	36	30404443
HR-50		0	3,5	1 x 0,90	36	30354445
HRT-35		2/0	3	1 x 0,90	36	30304458
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354458
		1	4	1 x 0,90	36	30404458
HRT-40		2/0	3	1 x 0,90	36	30304459
HRX-27		2/0	3	1 x 0,70	36	30303247
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354447

SERAPID®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-36		3/0	2	1 x 0,90	36	30204448
		2/0	3	1 x 0,90	36	30304448
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354448
		1	4	1 x 0,90	36	30404448
HRX-40		2/0	3	1 x 0,90	36	30304449
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354449
		1	4	1 x 0,90	36	30404449
HRX-48		2/0	3	1 x 0,90	36	30304450
		0	3,5	1 x 0,90	36	30354450
		1	4	1 x 0,90	36	30404450
		2	5	1 x 0,90	36	30504450
HS-15		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151361
HS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131K
HS-20		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151362
		3/0	2	1 x 0,45	36	30201362
HS-36		0	3,5	1 x 0,90	36	30354465
KS-22		5/0	1	1 x 0,45	36	30101374
		4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151374
		3/0	2	1 x 0,45	36	30201374

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
4/0	1,5	3 x 0,45	24	3N151200
4/0	1,5	6 x 0,45	24	3N151500
3/0	2	3 x 0,45	24	3N201200
3/0	2	6 x 0,45	24	3N201500
2/0	3	3 x 0,45	24	3N301200
2/0	3	6 x 0,45	24	3N301500
2/0	3	2 x 0,70	12	3N307200
0	3,5	3 x 0,45	24	3N351200
0	3,5	6 x 0,45	24	3N351500
0	3,5	2 x 0,70	12	3N357200
1	4	6 x 0,45	24	3N401500
1	4	2 x 0,70	12	3N407200
1	4	5 x 0,70	12	3N407500

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-9	6/0	0,7	1 x 0,45	36		50071391
DR-17 +DR-17	5/0	1	1 x 0,70	36	6P10322A	
DRN-30	0	3,5	1 x 1,50	36	6035512Q	
DRT-17	2/0	3	1 x 0,45	36		50301310
DS-12	5/0 3/0	1 2	1 x 0,45 1 x 0,45	36 36		50101312 60201312
DS-15	6/0 5/0 5/0 4/0	0,7 1 1 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45	36 36 36 36		50071313 50101313 60103213 50151313
DS-18	5/0 4/0 4/0 3/0 3/0 2/0	1 1,5 1,5 2 2 3	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,70	36 36 36 36 36 36		50101314 50151314 50153214 50201314 50203214 50303214
DS-25	4/0 4/0 3/0 2/0 2/0 0	1,5 1,5 2 3 3 3,5	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,90 1 x 0,90	36 36 36 36 36 36		50151315 50153215 50203215 50303215 60203215 60304415 60354415
DS-30	2/0 2/0 0	3 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,90 1 x 0,70	36 36 36		60303216 50304416 50353216
DS-35	2/0 0	3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70	36 36		60303217 60353217
DSL-6	8/0 7/0	0,4 0,5	1 x 0,30 1 x 0,30	36 36		60040595 60050595
DSL-6 +DSL-6	8/0 7/0	0,4 0,5	1 x 0,30 1 x 0,30	36 36		6P040595 6P050595
DSS-10	6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,50 1 x 0,45	36 36		50071715 50101315

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,45	36	6007131L	5007131L
		6/0	0,7	1 x 0,70	36	6007321L	
		5/0	1	1 x 0,45	36	6010131L	5010131L
		4/0	1,5	1 x 0,45	36	6015131L	5015131L
DSS-13		Abziehnadel - Detachable needle					
		5/0	1	6 x 0,45	12		5H10151L
4/0	1,5	6 x 0,45	12			5H15151L	
DSS-13 +DSS-13		5/0	1	1 x 0,45	36		5P10131L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,45	36		5010131T
		4/0	1,5	1 x 0,45	36	6015131T	
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	36	6015131M	5015131M
		3/0	2	1 x 0,45	36	6020131M	5020131M
		3/0	2	1 x 0,70	36		5020321M
		3/0	2	4 x 0,45	12		5020141M
		2/0	3	1 x 0,45	36		5030131M
DSS-24		3/0	2	1 x 0,45	36		5020131N
		2/0	3	1 x 0,45	36	6030131N	5030131N
FRN-27		0	3,5	1 x 1,50	36	603551B5	
FRX-27		2/0	3	1 x 0,70	36	60303226	
		0	3,5	1 x 0,70	36	60353226	
		1	4	1 x 0,70	36	60403226	
FRX-27 +FRX-27		2/0	3	1 x 0,70	36	6P303226	
		0	3,5	1 x 0,90	36	6P354426	
FRX-36		0	3,5	1 x 0,70	36	60353227	
		1	4	1 x 0,70	36	60403227	
FRX-40		0	1	1 x 0,75	36	60353428	
GR-20		5/0	1	1 x 0,45	36	60101329	
GR-20		Schlingennaht - Loop suture					
		3/0	2	1 x 0,30	12	6I200529	

SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GS-20	4/0	1,5	1 x 0,45	36		50151387
GS-25	3/0	2	1 x 0,70	36		50203234
	1	4	1 x 0,45	36	60401334	
GS-45	3/0	2	1 x 0,45	36		50201335
GS-60	3/0	2	1 x 0,70	36	60203236	
HR-10	6/0	0,7	1 x 0,45	36	60071337	
	6/0	0,7	1 x 0,70	36	60073237	
HR-12	6/0	0,7	1 x 0,45	36		50071338
	5/0	1	1 x 0,45	36	60101338	
	5/0	1	1 x 0,70	36	60103238	50103238
	4/0	1,5	1 x 0,70	36	60153238	50153238
HR-12	5/0	1	8 x 0,45	12		5H107038
	4/0	1,5	8 x 0,45	12	6H157038	5H157038
HR-17	5/0	1	1 x 0,70	36	60103276	50103276
	5/0	1	1 x 0,90	36	60104476	
	4/0	1,5	1 x 0,70	36	60153276	50153276
	3/0	2	1 x 0,70	36	60203276	50203276
	2/0	3	1 x 0,70	36	60303276	50303276
HR-17	4/0	1,5	8 x 0,45	12	6H157076	
	4/0	1,5	4 x 0,45	12	6H151476	
	3/0	2	4 x 0,45	12	6H201476	
HR-20	3/0	2	4 x 0,45	12	6H201440	
	3/0	2	8 x 0,45	12	6H207040	
HR-22	4/0	1,5	1 x 0,70	36	6015322C	5015322C
	3/0	2	1 x 0,70	36	6020322C	5020322C
	2/0	3	1 x 0,70	36	6030322C	
	0	3,5	1 x 0,70	36	6035322C	
HR-22	4/0	1,5	6 x 0,45	12		5H15152C
	3/0	2	4 x 0,45	12	6H20142C	5H20142C
	3/0	2	8 x 0,45	12	6H20702C	
	3/0	2	8 x 0,70	12	6H20982C	
	3/0	2	6 x 0,90	12	6H20642C	
	2/0	3	4 x 0,45	12	6H30142C	

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer ungefärbt
Code number undyed

HR-26



4/0	1,5	1 x 0,70	36	60153241	
3/0	2	1 x 0,70	36	60203241	50203241
3/0	2	1 x 0,90	36	60204441	50204441
2/0	3	1 x 0,70	36	60303241	50303241
2/0	3	1 x 0,90	36	60304441	50304441
0	3,5	1 x 0,70	36	60353241	50353241
0	3,5	1 x 0,90	36	60354441	
1	4	1 x 0,70	36	60403241	

HR-26



Abziehnadel - Detachable needle
Antireflexnadel - Antireflective needle

3/0	2	8 x 0,70	12	6H2098R7	
-----	---	----------	----	----------	--

HR-26



Abziehnadel - Detachable needle

4/0	1,5	8 x 0,45	12		5H157041
3/0	2	4 x 0,45	12	6H201441	
3/0	2	8 x 0,45	12	6H207041	5H207041
3/0	2	4 x 0,70	12	6H204141	
2/0	3	4 x 0,45	12	6H301441	
2/0	3	6 x 0,45	12		5H301541
2/0	3	8 x 0,45	12	6H307041	5H307041
2/0	3	4 x 0,70	12	6H304141	
2/0	3	5 x 0,70	12		5H307541

HR-30



3/0	2	1 x 0,70	36	60203242	
2/0	3	1 x 0,70	36	60303242	
0	3,5	1 x 0,70	36	60353242	

HR-30



Abziehnadel - Detachable needle

0	3,5	4 x 0,70	12	6H354142	
---	-----	----------	----	----------	--

HR-36



3/0	2	1 x 0,70	36	60203243	
2/0	3	1 x 0,70	36	60303243	50303243
2/0	3	1 x 0,90	36	60304443	
0	3,5	1 x 0,70	36	60353243	50353243
0	3,5	1 x 0,90	36	60354443	
1	4	1 x 0,70	36	60403243	50403243
2	5	1 x 0,70	36	60503243	


HR-36



Abziehnadel - Detachable needle

2/0	3	4 x 0,45	12	6H301443	
-----	---	----------	----	----------	--









HRN-60











2	5	1 x 0,60	36	60502855	
---	---	----------	----	----------	--

SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRT-17 	5/0	1	1 x 0,70	36	60103256	
	4/0	1,5	1 x 0,70	36	60153256	50153256
	3/0	2	1 x 0,45	36		50201356
	3/0	2	1 x 0,70	36	60203256	50203256
	2/0	3	1 x 0,70	36	60303256	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353256	
HRT-26 	3/0	2	1 x 0,70	36	60203257	
	2/0	3	1 x 0,70	36	60303257	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353257	
HRT-35 	3/0	2	1 x 0,90	36	60204458	
	2/0	3	1 x 0,90	36	60304458	
	0	3,5	1 x 0,90	36	60354458	
	1	4	1 x 0,90	36	60404458	
HRX-13 	3/0	2	1 x 0,70	36	6020326H	
	2/0	3	1 x 0,70	36	6030326H	5030326H
	0	3,5	1 x 0,70	36	6035326H	
HRX-22 	2/0	3	1 x 0,70	36	60303246	
	1	4	1 x 0,70	36	60403246	
HRX-27 	2/0	3	1 x 0,70	36	60303247	
	2/0	3	1 x 0,90	36	60304447	
	2/0	3	1 x 1,50	36	60305147	
	0	3,5	4 x 0,45	12	60351447	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353247	50353247
	0	3,5	1 x 0,90	36	60354447	
	0	3,5	1 x 1,50	36	60355147	
	1	4	1 x 0,70	36	60403247	
	1	4	4 x 0,70	12	60404147	
	1	4	1 x 0,90	36	60404447	
	2	5	1 x 0,70	36	60503247	
	2	5	1 x 0,90	36	60504447	
	HRX-27 	2/0	3	4 x 0,45	12	6H301447
0		3,5	4 x 0,45	12	6H351447	
0		3,5	4 x 0,70	12	6H354147	
1		4	4 x 0,45	12	6H401447	
1		4	4 x 0,70	12	6H404147	
1		4	8 x 0,70	12	6H409847	
2		5	4 x 0,45	12	6H501447	
HRX-36 	2/0	3	1 x 0,70	36	60303248	
	2/0	3	4 x 0,70	12	60304148	
	2/0	3	1 x 0,90	36	60304448	
	2/0	3	1 x 1,50	36	60305148	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353248	
	0	3,5	1 x 0,90	36	60354448	
	1	4	1 x 0,70	36	60403248	
	1	4	4 x 0,70	12	60404148	
	1	4	1 x 0,90	36	60404448	
2	5	1 x 0,90	36	60504448		

Abziehnadel - Detachable needle

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-36		0	3,5	4 x 0,45	12	6H351448	
		0	3,5	4 x 0,70	12	6H354148	
		1	4	4 x 0,45	12	6H401448	
		1	4	4 x 0,70	12	6H404148	
		2	5	4 x 0,45	12	6H501448	
		2	5	8 x 0,45	12	6H507048	
		2	5	4 x 0,70	12	6H504148	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-36		1	4	1 x 1,35	12	6I407648	
<i>Schlingennaht - Loop suture</i>							
HRX-40		0	3,5	1 x 0,70	36	60353249	
		0	3,5	1 x 0,90	36	60354449	
		1	4	1 x 0,70	36	60403249	
		1	4	1 x 0,90	36	60404449	
		2	5	1 x 0,90	36	60504449	
		2	5	1 x 1,20	36	60504849	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-40		1	4	8 x 0,45	12	6H407049	
		2	5	8 x 0,45	12	6H507049	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-40		1	4	1 x 0,90	12	6I404449	
		1	4	1 x 1,35	12	6I407649	
		1	4	1 x 1,50	12	6I405149	
<i>Schlingennaht - Loop suture</i>							
HRX-48		2/0	3	1 x 0,90	36	60304450	
		0	3,5	1 x 0,90	36	60354450	
		1	4	1 x 0,70	36	60403250	
		1	4	1 x 0,90	36	60404450	
		2	5	1 x 0,90	36	60504450	
		3+4	6	1 x 0,90	36	60604450	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-48		0	3,5	4 x 0,45	12	6H351450	
		1	4	4 x 0,45	12	6H401450	
		2	5	4 x 0,70	12	6H504150	
<i>Abziehnadel - Detachable needle</i>							
HRX-48		1	4	1 x 1,35	12	6I407650	
<i>Schlingennaht - Loop suture</i>							

SERAFIT®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-75	0	3,5	1 x 0,70	36	60353251	
	0	3,5	1 x 0,90	36	60354451	
	1	4	1 x 0,70	36	60403251	
	2	5	1 x 1,20	12	60504851	
HS-15	5/0	1	1 x 0,70	36	60103261	
	4/0	1,5	1 x 0,70	36	60153261	
HS-18	4/0	1,5	1 x 0,45	36	6015131K	
	3/0	2	1 x 0,45	36	6020131K	
HS-20	3/0	2	1 x 0,50	36		50201762
	2/0	3	1 x 0,70	36	60303262	
HS-25	3/0	2	1 x 0,70	36	60203263	
	2/0	3	1 x 0,70	36	60303263	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353263	
HS-30	2/0	3	1 x 0,70	36	60303264	
HS-36	2/0	3	1 x 0,70	36	60303265	
	0	3,5	1 x 0,70	36	60353265	
	0	3,5	1 x 0,90	36	60354465	
	1	4	1 x 0,70	36	60403265	
	1	4	1 x 0,90	36	60404465	
	2	5	1 x 0,90	36	60504465	
HS-40	1	4	1 x 0,70	36	60403266	
	1	4	1 x 0,90	36	60404466	
	2	5	1 x 0,90	36	60504466	
HS-40 +HS-40	2	5	1 x 0,70	36	6P503266	
	2	5	1 x 0,90	36	6P504466	
KS-22	3/0	2	1 x 0,50	36	60201774	
	2/0	3	1 x 0,20	36	60300374	
VSP-8	6/0	0,7	1 x 0,50	36		50071799
	5/0	1	1 x 0,45	36		50101399
VSP-8 +VSP-8	6/0	0,7	1 x 0,45	36		5P071399
	5/0	1	1 x 0,45	36		5P101399

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
5/0	1	3 x 0,45	24	6N101200	5N101200
4/0	1,5	3 x 0,45	24	6N151200	5N151200
4/0	1,5	6 x 0,45	24	6N151500	5N151500
4/0	1,5	2 x 0,70	12	6N157200	
4/0	1,5	5 x 0,70	12	6N157500	
3/0	2	3 x 0,45	24	6N201200	5N201200
3/0	2	6 x 0,45	24	6N201500	5N201500
3/0	2	12 x 0,45	24	6N207400	
3/0	2	2 x 0,70	12	6N207200	
3/0	2	5 x 0,70	12	6N207500	
2/0	3	3 x 0,45	24	6N301200	5N301200
2/0	3	6 x 0,45	24	6N301500	5N301500
2/0	3	12 x 0,45	24	6N307400	
2/0	3	2 x 0,70	12	6N307200	5N307200
2/0	3	5 x 0,70	12	6N307500	
2/0	3	1 x 1,50	12	6N305100	
2/0	3	1 x 2,50	12	6N305700	
0	3,5	3 x 0,45	24	6N351200	5N351200
0	3,5	6 x 0,45	24	6N351500	5N351500
0	3,5	12 x 0,45	24	6N357400	
0	3,5	2 x 0,70	12	6N357200	
0	3,5	5 x 0,70	12	6N357500	
0	3,5	1 x 1,50	12	6N355100	
0	3,5	1 x 2,50	12	6N355700	
1	4	3 x 0,45	24	6N401200	
1	4	6 x 0,45	24	6N401500	5N401500
1	4	12 x 0,45	24	6N407400	
1	4	2 x 0,70	12	6N407200	
1	4	5 x 0,70	12	6N407500	
1	4	1 x 1,50	12	6N405100	
1	4	1 x 2,50	12	6N405700	
2	5	3 x 0,45	24	6N501200	
2	5	6 x 0,45	24	6N501500	
2	5	12 x 0,45	24	6N507400	
2	5	2 x 0,70	12	6N507200	
2	5	5 x 0,70	12	6N507500	
2	5	1 x 1,50	12	6N505100	
2	5	1 x 2,50	12	6N505700	

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAFIT®

FÄDEN OHNE NADEL
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP

Fadenlänge/Meter
Length of suture /metre

Abgabemenge /Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer
violett versteift
Code number
violet stiffened

SERAG-BINDER Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr
SERAG-BINDER with suture guiding tube




2/0	3	1 x 0,50	12	7Z301700
0	3,5	1 x 0,50	12	7Z351700
1	4	1 x 0,50	12	7Z401700

ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr
ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube




2/0	3	1 x 0,50	12	7Z306700
0	3,5	1 x 0,50	12	7Z356700
1	4	1 x 0,50	12	7Z406700

C*I*S*H*-ENDO-SCHLINGE Semm's Sicherheitsbinder mit 5 cm langem Fadenende und Fadenführungsrohr
C*I*S*H*-ENDO-LOOP Semm's security binder with suture guiding tube



0	3,5	1 x 0,70	12	7Z353200
1	4	1 x 0,70	12	7Z403200

ENDO-LIGATUR mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung
ENDO-LIGATURE with suture guiding tube for extracorporal knotting



1	4	1 x 1,10	12	6Z405300
---	---	----------	----	----------

SCHLINGE FÜR TIEFENUNTERBINDER-INSTRUMENT
ENT-LOOP

0	3,5	1 x 0,60	12	7Y352800
1	4	1 x 0,60	12	6Y402800 7Y402800

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke EP
Size EP

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre


Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

Bestell-Nummer
violett versteift
Code number
violet stiffened

ENDO-NAHT mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung nach A. Scarfi

ENDO-SUTURES with suture guiding tube for extracorporal knotting acc. to A. Scarfi



LR-20		4/0	1,5	1 x 1,10	12	6Z1553A3
LR-25		2/0	3	1 x 1,10	12	6Z3053A4


ENDO-NAHT für die laparoskopische Nähvorrichtung nach Sevinc/ohne Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung

ENDO-SUTURES for laparoscopic suturing acc. to Sevinc/without suture guiding tube for extracorporal knotting

GR-20		2/0	3	1 x 1,10	12	6O305329
-------	--	-----	---	----------	----	----------

ENDO-NAHT mit Fadenführungsrohr für extrakorporale Knotung

ENDO-SUTURES with suture guiding tube for extracorporal knotting



GR-20		2/0	3	1 x 1,10	12	6Z305329
GS-25		1	4	1 x 1,10	12	6Z405334
GS-35		1 1	4 4	1 x 0,80 1 x 1,10	12 12	6Z4042A8 6Z4053A8

ENDO-NAHT für intrakorporale Knotung nach A. Scarfi

ENDO-SUTURES for intracorporal knotting acc. to A. Scarfi


LR-20		4/0	1,5	1 x 0,20	12	7O1503A3
LR-25		2/0	3	1 x 0,20	12	7O3003A4


SERAFIT®

SPEZIALNÄHTE
SPECIAL SUTURES





SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de