

Artikelnummer: 129736

Kurzbeschreibung: Kunststof rolplaat, 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden, gentiaanblauw RAL5010

Langbeschreibung: Kunststof rolplaat, 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden: Robuust kunststof onderstel met 2 ijzeren versterkingen.

- Met wieltjes (a^o 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen
- Buisdiameter voor stalen opbouw met buis: a^o 22 mm
- Belastbaarheid: 500 kg
- 2 zijwanden, effectieve hoogte 1640 mm, 4-zijdig (tot 5 losse planken mogelijk)
- Maasafm.: 4 x plat ijzer, verticaal (12 x 3 mm), 5 x plat ijzer, horizontaal (12 x 3 mm)
- 1 achterwand inclusief 4 kunststof verbindingstukken met schroeven en moeren voor verbinding met de zijwand
- 2 halve voorwanden, draaibaar en half inklapbaar
- Oppervlak galvanisch blauw verzinkt
- Gewicht: 37,9 kg
- Afm. (bx dxh): 724 x 815 x 1850/1640 mm

