

Artikelnummer: 95540

Kurzbeschreibung: MEHRSI®-platformladder, 6 treden

Langbeschreibung: Platformladder MEHRSI®-serie: Van lichtmetaal, met 85 mm diepe treden met antislip-profiel. Handgrepen ter hoogte van het platform. Stevig, uitwisselbaar gereedschapsbakje met emmerhaak, bakje voor kleine onderdelen en insteekgaten voor gereedschappen. Trek- en duwbestendig dankzij steunstangen. De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.



4 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 0,95 m, grondvlak ca. b 0,65 x l 1 m totale hoogte: ca. 1,75 m, gewicht: ca. 9,5 kg [ul] 5 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 1,17 m, grondvlak ca. b 0,67 x l 1,15 m totale hoogte: ca. 2 m, gewicht: ca. 11 kg [ul] 6 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 1,40 m, grondvlak ca. b 0,70 x l 1,30 m totale hoogte: ca. 2,20 m, gewicht: ca. 12 kg [ul] 8 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 1,87 m, grondvlak ca. b 0,75 x l 1,60 m totale hoogte: ca. 2,70 m, gewicht: ca. 14 kg [ul] 10 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 2,33 m, grondvlak ca. b 0,80 x l 1,90 m totale hoogte: ca. 3,15 m, gewicht: ca. 16,5 kg [ul] 12 treden [ul] verticale hoogte z. leuning: ca. 2,79 m, grondvlak ca. b 0,85 x l 1,90 m totale hoogte: ca. 3,60 m, gewicht: ca. 19 kg [ul]

