

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°

Art.-Nr. 2154054



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2154054
Typ	3000 BMS M20 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Bogen 90°
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	1,10 kg/100 St.

Technische Daten

	Ausführung	Steck
	Flexibel	<input type="checkbox"/>
	Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
	Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
	Mit Muffe	<input type="checkbox"/>
	Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
	Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
	Temperatureinsatzbereich	0,00 - 60,00 °C
	Winkel des Bogens	90,00 °
	Zweiteilig	<input checked="" type="checkbox"/>