

XNT Lötspitzenserie

Lötspitzen für Lötkolben WXP 65, WP 65



Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Breite A	Länge	
T005 44 850 99 T005 44 850 10	XNT 1	Rundform, (1 Stück) (10 Stück)	Ø 0,5 mm	27 mm	
T005 44 865 99 T005 44 865 10	XNT 1X	Rundform, (1 Stück) (10 Stück)	Ø 0,4 mm	27 mm	
T005 44 851 99 T005 44 851 10	XNT A	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	1,6 x 0,4 mm	28 mm	
T005 44 864 99 T005 44 864 10	XNT AX	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	1,6 mm	28 mm	
T005 44 852 99 T005 44 852 10	XNT 1S	Rundform schlank, (1 Stück) (10 Stück)	Ø 0,2 mm	28,5 mm	
T005 44 853 99 T005 44 853 10	XNT D	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	4,0 x 0,8 mm	28 mm	
T005 44 854 99 T005 44 854 10	XNT GW	Lotdepotspitze, (1 Stück) (10 Stück)		33 mm	
T005 44 855 99 T005 44 855 10	XNT 4	Rundform abgeschrägt 45°, (1 Stück) (10 Stück)	Ø 1,2 mm	29,5 mm	
T005 44 856 99 T005 44 856 10	XNT 6	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	1,6 x 0,4 mm	29,5 mm	
T005 44 857 99 T005 44 857 10	XNT B	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	2,4 x 0,8 mm	27 mm	
T005 44 858 99 T005 44 858 10	XNT C	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	3,2 x 0,8 mm	27 mm	
T005 44 859 99 T005 44 859 10	XNT H	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	0,8 x 0,4 mm		
T005 44 860 99 T005 44 860 10	XNT K	Meißelform, (1 Stück) (10 Stück)	1,2 x 0,4 mm	28 mm	
T005 44 862 99 T005 44 862 10	XNT 1SC	Meißelform schlank, (1 Stück) (10 Stück)	0,4 x 0,15 mm	27 mm	
T005 44 863 99 T005 44 863 10	XNT KN	Messerspitze, (1 Stück) (10 Stück)	2 mm	33 mm	
T005 87 657 58 T005 87 657 58		Spitzenhülse für WXP 65 Spitzenhülse für WP 65			
T005 44 861 99	XNT	Messspitze			