

Benennung/Description

Sirene Selbsteinstellend selbsteinst.

Siren self-adjust.

Artikel-Nummer

Material number

645 810 55


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

645 810 55

24 V DC

ca. 125 g



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 500 mA	Starting current	max. 500 mA
Lautstärke	80 - 100 dB(A)	Volume	80 - 100 dB(A)
Lebensdauer	min. 5.000 h	Life duration	min. 5.000 h
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Stromaufnahme	70 mA	Current consumption	70 mA
Tonart	Pulston selbsteinst.	Tone type	Pulse tone self-adjust.
Tonfrequenz	ca. 2500 Hz	Tone frequency	ca. 2500 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3 U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3 U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC; PC/ABS-blend (Deckel)	Material housing	PC; PC/ABS-blend (cap)
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Die Sirene beginnt mit der maximalen Lautstärke und reguliert diese runter.	Characteristics	The siren starts with the maximum volume and regulates it down.
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

