



Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Connected actuator
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Geräteanwendung	Heizung
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Geliefertes Zubehör	2 Kabelklemme 2 Schrauben 2 Tülle 4 Blindstopfen
[In] Bemessungsstrom	16 A 230 V, 50 Hz +/-10 %
Versorgungsspannungsgrenzen	230 V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	Auf ohmsch Last 16 A Auf induktiv Last 3 A
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	30 m
Kontrolltyp	Elektrisch Manuell Automatisch
Lokale Signalisierung	Status: 1 LED (grün, bernsteinfarben und rot)
Software-Klasse	Klasse A
Testbezeichnung	Kugeldruck 115°C
Gehäusevariante	Oberfläche
Material	Thermoplastisch
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme, 1 - 2,5 mm ²
Drahtabsolierungslänge	6,5 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	65 mm
Breite	161 mm
Tiefe	30 mm
Hauptfarbton	Weiß

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Verschmutzungsgrad	2
Richtlinien	2014/53/EU - Funktanlagenrichtlinie
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300-328 EN 301-489-1
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	18,800 cm
VPE 1 Gewicht	233,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,200 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------