



### Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva FIX
Produkttyp	Installationsbinder
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	100 Stück

### Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	10 mm
Max. Anzugsdurchmesser	42 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 36 daN Ø 20 mm
Material	PA (Polyamid) 12 Rislant®
Länge	194 mm
Breite	9 mm
Produktgewicht	0,003 kg

### Montage

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme	0,9 %
Betriebstemperatur	-60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C Maximum
Flammenfestigkeit	HB entspricht UL 94
Normen	EN 50146
Umgebungseigenschaften	UV-beständig

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	10,5 cm
VPE 2 Länge	20,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,3 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	2000
VPE 3 Höhe	33,0 cm

VPE 3 Breite	35,0 cm
VPE 3 Länge	39,5 cm
VPE 3 Gewicht	6,28 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------