



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54

Ausführung		
Produkt-Markename	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter	
Art der Lüftung	Entlüftung	
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein	
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Ausschnittbreite	177 mm	
Ausschnitthöhe	177 mm	
Betriebstemperatur / minimal	-20 °C	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP54	
Erscheinungsbild		
Farbe	lichtgrau	
Produktdetails		
Produktbestandteil / Lüfter	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	204 mm	
Breite	204 mm	
Tiefe	32 mm	
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür	
Befestigungsart	Schnappbefestigung	
Befestigungsart		
• 19-Zoll Einbau	Nein	
• Wandmontage	Ja	
Nettogewicht	0,35 kg	
Material	Kunststoff	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6400-5GV30>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-5GV30>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6400-5GV30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6400-5GV30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

