

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Artikelnummer: 139528



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser x Breite 80 x 30 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 32 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Totalfeststeller
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Lenkrolle	Gesamthöhe	108 mm
Traglast	60 kg	Radbreite	30 mm

Bereifung	TPE	Ausladung	32 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	95 mm
Radlager	Gleitlager	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,55 kg
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen