

BS-ROLLEN

Heberolle

Traglast 750 kg, Bereifung Nylon in schwarz, Durchmesser x Breite 75 x 32 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierad-Feststeller, Befestigung mit Rückenloch 14 mm

Artikelnummer: 222414



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Heberolle

Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Heberolle

- Traglast 750 kg
- Bereifung Nylon in schwarz
- Durchmesser x Breite 75 x 32 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierad-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium in grau
- Befestigung mit Rückenloch 14 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Gussaluminium
Rollentyp	Heberolle	Farbe Gehäuse	grau
Traglast	750 kg	Feststeller	Nivellierad-Feststeller
Bereifung	Nylon	Höhe	120 mm
für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Höhenverstellungsbereich	12 mm
elektrisch leitend	nein	Breite Rad	32 mm
Durchmesser Rad	75 mm	Durchmesser Rückenloch	14 mm
Radlager	Gleitlager	Farbe Reifen	schwarz
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	1,36 kg

Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen