

Rollcart Tischwagen

Traglast 1200 kg, 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 402123



Rollcart Schwerer Tischwagen

Traglast 1200 kg

Tischwagen

- Traglast 1200 kg
- 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- mit Bordleisten aus Stahl
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1750 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	1200 kg	Schiebebügel ausrichtung	waagrecht
Ladeflächenlänge	1600 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	Elastik
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Etagentyp	Siebdruckplatte	Durchmesser Rad	200 mm
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radlager	Kugellager
Plattform Ausführung	wasserfest	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Boardleiste	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	920 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1750 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	800 mm	Gewicht	98 kg
Material	Stahl		

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtabelle, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtabelle, aus Holz, Querformat für DIN A4