

**C+P**

## Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, 2 x 4 Ebenen mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 735856

# ERGO



## C+P Fächerschrank ERGO

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links 4 Böden
- Rechts 4 Böden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür

- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Kombigriff
- Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Universalschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	930 mm	Material	Stahlblech
Tiefe	500 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Schrank Ausstattung	Böden	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Schrank links Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank rechts Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	ja
Fächer Anzahl (pro Ebene)	2 Stück	Türöffnungswinkel	110 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Kombigriff
Traglast Fachboden	70 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	72,17 kg
Oberfläche Front	einbrennlackiert		

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
502977		Aufsatzschrank für Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 930 x 500 mm, Doppel-Flügeltür mit Griffschloss, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
736236		Stahlboden für Fächerschrank, Breite x Tiefe 459 x 449 mm, für Schrank Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung