


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3101 Ganzstahlwagen



Ganzstahlwagen mit Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe. Klappgelenk glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	910
Ladeflächenbreite (mm)	610
Ladeflächenhöhe (mm)	170
Gesamtlänge (mm)	920
Gesamtbreite (mm)	630
Gesamthöhe (mm)	890
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	18,3
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976031019