


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>SGL fekete</b>
Rövid leírás	egyenes csavarkötés
Tulajdonságok	gégecsövekhez, szabadalmaztatott gyorszerelési rendszerrel, húzásálló összekötés, EN 60423 szerinti metrikus menettel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	IP54



Normák: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60423

Halogénmentes a EN 60754 szerint



Hőmérséklet tartomány	Védettség	UV-sugárzás tűrése*
-25 / +105 °C	IP54	L2

Cikkszám	Névleges átmérő	Menetméret	Menet hossza	Teljes hossz	Kicsomag	Nagycsomag
027 797	12 mm	M12x1,5	8 mm	18,3 mm	100 db	3200 db
027 798	16 mm	M16 x 1,5	10,5 mm	18,9 mm	100 db	1600 db
027 799	20 mm	M20 x 1,5	12 mm	24 mm	50 db	1200 db
027 800	25 mm	M25 x 1,5	15 mm	30,4 mm	50 db	600 db
027 801	32 mm	M32 x 1,5	15 mm	32 mm	30 db	360 db
027 802	40 mm	M40 x 1,5	15 mm	38 mm	20 db	240 db
027 803	50 mm	M50 x 1,5	15 mm	42,4 mm	16 db	128 db
027 804	63 mm	M63 x 1,5	20 mm	54 mm	8 db	64 db

## Ajánlott felhasználások

Terület	
CSA szabványnak megfelel	hamis
UR szabványnak megfelel	hamis
DIN EN 61386-23 szabványnak megfelel	igaz
Lloyd's Register szabványnak megfelel	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivétel	egyenes
Fordítható menetes	hamis
Építési forma	külső menet
Csatlakoztatás fajtája	menetes
Menet fajtája	metrikus
Szigetelés anyaga	Nincs tömítés
Anyag	PA-Blend

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.