



# IQS-Steckanschlüsse - Mini

## Steckverschraubungen 45°

Mini

Typ	R	D
IQSMW M54*	M 5	4
IQSMW M56*	M 5	6
IQSMW 184	R 1/8"	4
IQSMW 186	R 1/8"	6

\*Gewindedichtung: Kunststoffummantelter Metalldichtring



## TE-Steckverschraubungen

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSMT M33	M 3	3	IQSMT M56	M 5	6	IQSMT 184	R 1/8"	4
IQSMT M34	M 3	4	IQSMT M63	M 6	3	IQSMT 184 G	G 1/8"	4
IQSMT M53	M 5	3	IQSMT M64	M 6	4	IQSMT 186	R 1/8"	6
IQSMT M54	M 5	4	IQSMT M66	M 6	6	IQSMT 186 G	G 1/8"	6



## LE-Steckverschraubungen

Mini

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSMTL M33	M 3	3	IQSMTL M56	M 5	6	IQSMTL 184	R 1/8"	4
IQSMTL M34	M 3	4	IQSMTL M63	M 6	3	IQSMTL 184 G	G 1/8"	4
IQSMTL M53	M 5	3	IQSMTL M64	M 6	4	IQSMTL 186	R 1/8"	6
IQSMTL M54	M 5	4	IQSMTL M66	M 6	6	IQSMTL 186 G	G 1/8"	6



## Steckverbindungen (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D <sub>1</sub>	Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSM 30	3	3	IQSMR 6040	6	4 (reduziert)
IQSM 4030	4	3 (reduziert)	IQSM 60	6	6
IQSM 40	4	4			



## Schott-Steckverbindungen

Mini

Typ	D	A	E <sub>max</sub>
IQSMS 30	3	M 8 x 0,75	7
IQSMS 40	4	M 10 x 1	5
IQSMS 60	6	M 12 x 1	6



## Winkelsteckverbindungen

Mini

Typ	D
IQSML 30	3
IQSML 40	4
IQSML 60	6



## Winkel-Schott-Steckverbindungen

Mini

Typ	D	A	E <sub>max</sub>
IQSMLS 30	3	M 8 x 0,75	8
IQSMLS 40	4	M 10 x 1	8
IQSMLS 60	6	M 12 x 1	11



## T-Steckverbindungen (auch reduzierend)

Mini

Typ	D	D <sub>1</sub>	Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSMT 30	3	3	IQSMT 6040	6	4 (reduziert)
IQSMT 4030	4	3 (reduziert)	IQSMT 60	6	6
IQSMT 40	4	4			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.