



Beschreibung:

Fahrregale 1.030 x 1.155 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 14 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.155 mm

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 783130 |
| GTIN | 4007228783131 |
| Zolltarif | 94032080 |
| Verpackungseinheit (VE) | 1 |

| | |
|--------------|------------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Gewicht (kg) | 39,63 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|----------|
| Inhalt in Stück | 1 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 39,63 |
|-----------------------|--------------|

Palette

| | |
|---------------|------------------------|
| T x B x H (m) | 0,0 x 0,0 x 0,0 |
|---------------|------------------------|

| | |
|--------------|------------|
| Gewicht (kg) | 0,0 |
|--------------|------------|