

# ROLINE HQ VGA kabel HD15 M/F, 10,0 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 11.04.5310    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 11.04.5310    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990111664 |



- Hoogwaardige kabel voor het aansluiten van een monitor aan een grafische kaart of een VGA-splitter/versterker.
- Speciaal voor het overbruggen van grotere afstanden (afhankelijk van grafische kaart en resolutie) bij een hoge resolutie; met versterker tot 100 meter
- Dubbelafgeschermd kabel (gevlochten en folie afscherming) bestaande uit: 3 coaxleidingen voor de RGB signalen en 7 AWG 28 Aders voor de beide Sync.-Signalen en aarde
- Connector in gegoten behuizing
- Connector met handduimschroeven

## Technische specificaties

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Producent             | ROLINE                       |
| Produkt groep         | Kabel                        |
| Produkt type          | VGA kabels                   |
| Kleur                 | zwart                        |
| Lengte                | 10 m                         |
| Connector kant 1      | D-Sub HD 15 Male             |
| Connector kant 2      | D-Sub HD 15 Female           |
| Type connector kant 1 | HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA |
| M/F kant 1            | Male                         |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Type connector kant 2 | HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA |
| M/F kant 2            | Female                       |
| Toepassing            | extern                       |
| Kabel afscherming     | Dubbel afgeschermd           |
| Handschroeven         | ja                           |
| Kabelopbouw           | 3 Coax RGB 7xAWG28           |