


White Box Series

Ventilatoren voor computerbehuizingen 40mm/60mm/80mm

De zwarte casefans van de Xilence White Box serie maken indruk met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Alleen de verpakking is hier gespaard, maar niet de kwaliteitsbepalende specificaties zoals vloeistoflagers en een voor geluid geoptimaliseerd ontwerp.



Product specificaties

- Optimale werkprestaties in elke situatie
- Vloeistofdragende ventilator
- Voor luchtstroom geoptimaliseerde rotorbladen

Technische gegevens

	40mm	60mm	80mm
Afmetingen ventilator	40 x 40 x 11mm	60 x 60 x 15mm	80 x 80 x 25mm
Type aansluiting	3 PIN	3 PIN	3 PIN
Volume	14~22 dB (A)	14~22 dB (A)	16~22dB (A)
PWM	geen	geen	geen
Ventilatorlager	vloeistofdragend	vloeistofdragend	vloeistofdragend
Luchtstroom	3.9 CFM	13.8 CFM	21.8 CFM
Ventilatorsnelheid	4.500 RPM \pm 10%	3.000 RPM \pm 10%	1.800 RPM \pm 10%
Bedrijfstijd/MTBF	50000 H*	50000 H*	50000 H*

*Laboratoriumwaarde; sterk afhankelijk van temperatuur en omgevingsinvloeden.

Logistieke gegevens

	XPF40.W	XPF60S.W	XPF80.W
Nummer van de fabrikant	XF031	XF032	XF034
Artikelnummer	4044953500824	4044953500831	4044953500848
EAN Barcode			