

ROLINE LineSecure III 1000 - UPS Line Interactive

Numéro d'article	19.40.1122
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1122
EAN (pièce unique)	7630049627963

roline
Designed for Professionals



La série des onduleurs ROLINE LineSecure fonctionne selon la technique line-interactive et est utilisée partout où une protection adéquate doit être garantie.

La série d'onduleurs LineSecure III au design intelligent et à la sortie sinusoïdale pure pour les applications connectées est le meilleur choix pour les applications de bureau, SOHO et domestiques.

Elle offre une sortie sinusoïdale pure de haute qualité pour les appareils critiques connectés. Elle est en outre équipée d'un AVR (Automatic Voltage Regulator) qui stabilise les tensions fluctuantes telles que les surtensions, les sous-tensions et autres problèmes de tension et fournit une tension de sortie stable pour les appareils les plus importants.

La série LS III est équipée d'un écran LCD couleur qui indique l'état de l'UPS et améliore la facilité d'utilisation. La série LS III offre une protection électrique, notamment contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.

Grâce au port USB, elle permet de surveiller l'état de l'UPS, de planifier les événements de cette dernière et de recevoir des notifications instantanées via un système informatique ou un appareil portable.

En outre, elle dispose d'un emplacement pour une carte SNMP/Web.

Dans les zones où la tension varie fortement, l'UPS régule les différences entre la tension d'entrée et la tension de consigne grâce à la régulation Buck et Boost. La gestion des batteries surveille les batteries de l'UPS et ne les charge que si nécessaire ; cela permet d'augmenter la durée de vie des batteries jusqu'à 50%.

- Interface RS232
- Interface USB
- Affichage du fonctionnement par panneau LCD
- Gestion des batteries

- Régulation automatique de la tension
- Protection Tel/Modem
- SNMP/WEB via adaptateur LAN en option
- Sortie sinusoïdale

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	1000 ... 1900 VA
Puissance (VA/W)	1000 / 800
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Dimensions (HxLxP)	140 x 380 x 210 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V +- 15%
Tension (sortie)	230 V
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	8
Type de connexion (sortie)	8 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI

Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
--	---

D'unités d'allongement de durée de vie	--
--	----

Slots d'enchâssage pour carte adaptateur	0
--	---

Slot d'enchâssage pour carte adaptateur	--
---	----

Interface	USB, RS232
-----------	------------

RS-232 Interface	oui
------------------	-----

USB 2.0 Interface	oui
-------------------	-----

Batteries Hot Swap	non
--------------------	-----

Bypass	non
--------	-----

Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
---	-----------------

Témoin de fonctionnement	Affichage
--------------------------	-----------

LED témoin de fonctionnement	---
------------------------------	-----

Ecran témoin de fonctionnement	LCD
--------------------------------	-----

Software d'administration OS incluse	Windows
--------------------------------------	---------

Refroidissement interne	actif, ventilateur
-------------------------	--------------------

Température de l'environnement	0-40°C
--------------------------------	--------

Température de fonctionnement min.	0 °C
------------------------------------	------

Température de fonctionnement max.	40 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	210 mm
---------	--------

Largeur	140 mm
Profondeur	380 mm
Poids	14 kg
Hauteur du colis	330 mm
Largeur du colis	260 mm
Profondeur du colis	490 mm
Poids du paquet	19 kg